


Zbirno prigušenje CAMF-C6-FD-C6-11A

Broj dela: 8096867

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Otpornost na kratki spoj	ne
Opterećenje struje pri 40 °C	6 A
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...600 V
Nominalna induktivnost	3.7 mH
Tolerancija kod nominalne induktivnosti	10 %
Mrežna frekvencija	50 Hz...60 Hz
Napon izolacije	4000 V
Dimenzija Š x D x V	60 mm x 80 mm x 116 mm
Dozvola	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...40 °C
Vrsta zaštite	IP00
Temperatura okruženja	-10 °C...40 °C
Težina proizvoda	940 g
Vrsta pričvršćenja	Montažna ploča, zavrnutu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Ugradni položaj	vodoravno
Električni priključak 1, funkcija	Napajanje
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključni vod
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Električni priključak 1, broj polova/žica	6
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	6
Električni priključak 1, poprečni presek voda	4 mm ²