


Kuglasti ventil VZBE-3/8-T-63-F-3T-F04-M-V15V15

Broj dela: 8096952

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	3-kraki kuglasti ventil T-otvor
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	3/8 NPT
Prikaz uklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Raspored otvora na priрубnici	F04
Unutrašnji prečnik	11 mm
Nominalna širina DN	10
Funkcija ventila	3/2
Smer strujanja	reverzibilno
Nominalni pritisak armature PN	63
Momenat lomljenja pri diferencijalnom pritisku, nominalni pritisak armature PN	9.6 Nm
Na osnovu standarda	ASME B1.20.1 ISO 5211
Medij	Para Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medija	-20 °C...200 °C
Protok Kv tip T ugaono	1.4 m³/h
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Liv od nerđajućeg čelika
Broj materijala kućišta	1.4408
Materijal utičnice	PTFE

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal zaptivki	PTFE
Materijal kuglice	Liv od nerđajućeg čelika
Broj materijala kuglice	1.4408
Materijal vratila	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	700 g
Dozvola	CRN
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji