



Adapter NEFM-REG6-K-0.5-B-REG6

Broj dela: 8097196

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dodatne funkcije	za bateriju
Težina proizvoda	66 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka RE
Električni priključak 1, broj polova/žica	6
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	6
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Slika priključaka RE
Električni priključak 2, broj polova/žila	6
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	6
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1.6 A
Otpornost na udarni napon	2 kV
Zaštita	da
Dužina kabla	0.5 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	68 mm
Prečnik kabla	6.8 mm
Struktura kabla	4 x (2 x 0,081 mm ²) + 1 x (2 x 0,205 mm ²)

Karakteristika	Vrednost
Nominalni poprečni presek voda	0.081 mm ² 0.205 mm ² AWG24 AWG28
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Boja plašta kabla	crno
Materijal kućišta	PVC
Boja kućišta	sivo
Materijal izolacionog omotača	PVC