

Invertujuća kapa DHAS-GA-B22-S

Broj dela: 8097634

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Izvedba invertujuće kape	Standardno
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-40 °C...180 °C
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	189 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	158 N
Težina proizvoda	18 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kapice	VMQ (silikon)