


Montažna ploča VABA-B14-FL12-FL14

Broj dela: 8098889

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Radni pritisak | 1.5 bar...10 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...60 °C |
| Temperatura medija | -20 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -20 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 188 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak: 2 | Prirubnica 1/4 sa NAMUR slikom priključka Prirubnica 1/2 sa NAMUR slikom priključka |
| Pneumatski priključak: 4 | Prirubnica 1/4 sa NAMUR slikom priključka Prirubnica 1/2 sa NAMUR slikom priključka |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | Aluminijumska legura za obrada |