

Vertikalna ploča za odušak VABF-B14-M3-G14

Broj dela: 8099350

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	1.5 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...80 °C
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Težina proizvoda	280.5 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	Prirubnica 1/4 sa NAMUR slikom priključka
Pneumatski priključak: 4	Prirubnica 1/4 sa NAMUR slikom priključka G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta regulatora	Legura aluminijuma za livenje