

Position indicator SAMH-F12-MK-A2

Broj dela: 8101084

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	2 senzora položaja sa eksplozivnom zaštitom i visokok IP zaštitom
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Napomena o korišćenju	Kod primene sa koso sedišnim ventilom VZXA, SIL odobrenje prestaje da važi za ceo proizvod.
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	151 g
Radni materijal zaptivki	EPDM
Materijal kućišta	Aluminijum PA-ojačan
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III