

Spojnica
EAMC-42-50-12-19-U
Broj dela: 8101555

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	12 mm
Prihvatni prečnik 2	19 mm
Veličina konstrukcije	42
Nominalna dužina	50 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	34.8 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	21 Nm
Težina proizvoda	138 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen