


Utičnica NECV-C1W3L-P-P13

Broj dela: 8105012

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 175301-803
Dodatne funkcije	Zaštitno spajanje
Učestalost priključivanja	50
Izlaz kabla	pod uglom
Napomena o izlazu kabla	može se premestiti za 180°
Težina proizvoda	11.6 g
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka oblik C, prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M2,5
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	20.4 V...27.6 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	20.4 V...27.6 V
Nominalni radni napon AC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Priključak zaštitnog voda	postoji
Kablovski konektor	M12x1,25
Prečnik kabla	4 mm...6 mm
Nominalni poprečni presek voda	0.5 mm²
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3

Karakteristika	Vrednost
Materijal kućišta	PC
Boja kućišta	providno
Materijal blokade vijka	Čelik, niklovani
Radni materijal zaptivki	HNBR
Materijal utičnih kontakata	Mesing, kalajisan