


Utičnica **NECV-B2W3L-P-P12**

Broj dela: 8105013

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dodatne funkcije	Zaštitno spajanje
Učestalost priključivanja	50
Izlaz kabla	pod uglom
Napomena o izlazu kabla	može se premestiti za 180°
Težina proizvoda	19.5 g
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključka u obliku B, industrijski standard 11 mm
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	20.4 V...27.6 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	20.4 V...27.6 V
Nominalni radni napon AC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Priključak zaštitnog voda	postoji
Kablovski konektor	M15x1,5
Prečnik kabla	6 mm...8 mm
Nominalni poprečni presek voda	1.5 mm²
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Materijal kućišta	PA

Karakteristika	Vrednost
Boja kučišta	providno
Materijal blokade vijka	Čelik, niklovani
Radni materijal zaptivki	HNBR
Materijal utičnih kontakata	Mesing, kalajisan