


# Senzor položaja SDBF-FAS-1L-NU-K-9-N-LE

Broj dela: 8106573

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                             | Vrednost                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Oblik                                                      | za okrugli žleb                                  |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen                                   |
| Merna veličina                                             | Pozicija                                         |
| Princip merenja                                            | magnetnorezistivan                               |
| Temperatura okruženja                                      | -4 °F...176 °F                                   |
| Uklopni izlaz                                              | NPN                                              |
| Funkcija uklopnog elementa                                 | Zatvarač                                         |
| Vreme uključivanja                                         | 4 μs                                             |
| Maks. izlazna struja                                       | 200 mA                                           |
| Maks. uklopna snaga DC                                     | 4.8 W                                            |
| Pad napona                                                 | 1 V                                              |
| Otpornost na kratki spoj                                   | da                                               |
| Opseg radnog pritiska DC                                   | 6 V...24 V                                       |
| Zaštita od zamene polova                                   | da                                               |
| Električni priključak 1, vrsta priključka                  | Kabl sa utičnicom                                |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja            | otvoreni kraj                                    |
| Električni priključak 1, broj polova/žica                  | 3                                                |
| Smer izvoda priključka                                     | uzdužno                                          |
| Boja plašta kabla                                          | crno                                             |
| Materijal plašta kabla                                     | PVC                                              |
| Vrsta pričvršćenja                                         | čvrsto zašrafo<br>može se uzdužno ugurati u žleb |
| Ugradni položaj                                            | Proizvoljan                                      |
| Boja kućišta                                               | providno                                         |
| Prikaz uklopnog stanja                                     | LED                                              |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -20 °C...80 °C                                   |
| Vrsta zaštite                                              | NEMA 6                                           |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-Zona III                               |