

Senzor položaja SDBF-FBS-1L-NU-K-9-N-LE

Broj dela: 8106577

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	za žleb "lastin rep"
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Pozicija
Princip merenja	magnetnorezistivan
Temperatura okruženja	-4 °F...176 °F
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Vreme uključivanja	4 µs
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	4.8 W
Pad napona	1 V
Otpornost na kratki spoj	da
Opseg radnog pritiska DC	5 V...28 V
Zaštita od zamene polova	da
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Smer izvoda priključka	60°
Boja plašta kabla	crno
Materijal plašta kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	čvrsto zašrafovano može se uzdužno ugurati u žleb
Ugradni položaj	Proizvoljan
Boja kućišta	providno
Prikaz uklopnog stanja	LED
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-20 °C...80 °C
Vrsta zaštite	NEMA 6
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III