



# Priključni vod NECC-L8G5-C1

Broj dela: 8106756

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Izlaz kabla	ravno
Težina proizvoda	3.8 g
Veličina posude	1
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključka L8
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	utaknuto
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Opružna potezna stezaljka
Opseg radnog pritiska DC	0 V...300 V
Opterećenje struje pri 40 °C	8 A
Otpornost na udarni napon	1.6 kV
Zaštita	ne
Nominalni poprečni presek voda	AWG28 - 16
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-40 °C...115 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno