


Modul elektronike VMPA14-FB-EMG-8-S

Broj dela: 8108547

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dijagnostika	Podnapon ventila
Maks. broj mesta za ventile	4
Maksimalni broj kalemova ventila	7
Parametrizacija	Failsafe za svaki kanal Forsiranje po kanalu Idle režim za svaki kanal Nadzor
Zaštita od zamene polova	da
Opseg radnog napona DC kod elektronike/senzora	18 V...30 V
Opseg radnog napona DC napon pod opterećenjem	18 V...30 V
Sopstvena potrošnja struje pri naponu opterećenja	6.5 mA
Sopstvena potrošnja struje pri radnom naponu	17 mA
Maks. broj izlaza	7
Maks. broj ulaza	1
Nominalna struja privlačenja elektromagnetne zavojnice	58 mA do 24 ms
Nominalna struja pri smanjenju struje	25 mA nakon 24 ms
Razdvajanje potencijala kanal - interni bus	da
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	30 g
Električno upravljanje	Sabirnica polja
Materijal kućišta	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen