


# Sklop zakretnog pogona 90° KDFP-DFPD

Broj dela: 8108611

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                    | Vrednost                                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                            | Zupčasta šipka/zupčanik                                                               |
| Funkcija                          | Dvosmerno dejstvo<br>sa jednostrukim dejstvom                                         |
| Veličina konstrukcije servopogona | 10<br>20<br>40<br>80<br>120<br>160<br>240<br>300<br>480<br>700<br>900<br>1200<br>2300 |
| Raspored otvora na priрубnici     | F03<br>F04<br>F05<br>F07<br>F10<br>F12<br>F14<br>F16                                  |
| Ugao zakretanja                   | 90 deg                                                                                |
| Temperatura okruženja             | -50 °C...150 °C                                                                       |
| Radni pritisak                    | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi                                |
| LABS usklađenost                  | VDMA24364-Zona III                                                                    |
| Težina proizvoda                  | 1 kg...100 kg                                                                         |
| Napomena o materijalu             | RoHS-usaglašen                                                                        |