

Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME

Broj dela: 8109395

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA 24 V DC: 12,0 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK EX propisima (UK-X) prema UK RoHS propisima (UK-R)
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (US) EPL Gb (IEC-EX)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Institucija koja izdaje sertifikat	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X TÜV 21 UKEX 7017 X
ATEX kategorija za gas	II 2G
ATEX kategorija za prašinu	II 2D
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex eb mb IIC T* Gb
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	Ex tb IIIC T*°C Db
Ex temperatura u okruženju	T4/T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen