

Round cylinder DPRA-N-...-2 1/2"- -

Broj dela: 8109555

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	0.0625 inč...12 inč
Prečnik klipa	2 1/2"
Navoj klipnjače	1/2-20 UNF-2A
Prigušenje	bez prigušenja elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Klip Klipnjača Kućište cilindra
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Krajnji poklopac sa zakretnom zglobovom glavom i čaurom ležaja Krajnji poklopac sa osloncem rukava, okrenut za 90° Krajnji poklopac sa osloncem rukava Grebač od NBR Produženi spoljašnji navoj klipnjače Proširena klipnjača Poklopac ležaja za direktnu montažu Sa pričvršnim navojem Poklopac ležaja sa osloncem rukavca Priključak za komprimovani vazduh, aksijalni Priključak komprimovanog vazduha, poprečni Sa zaštitom od obrtanja" Prolazna klipnjača Opseg temperature 0 do + 150 °C Opseg temperature -40 do + 80 °C Klipnjača na jednom kraju
Radni pritisak	9.99 psi...150 psi
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-40 °F...300 °F
Težina proizvoda	1.98 lb...4.31 lb
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak	1/4 NPT

Karakteristika	Vrednost
Napomena o materialu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada
Radni material zaptivki	FPM NBR
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal komore cilindra	visokolegirani čelik, nerđajući