



Modul elektronike VAVE-P17-TP-5YL1-P

Broj dela: 8109876

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Dodatne funkcije	Zaštitno spajanje
Opseg radnog pritiska DC	12 V...24 V
Ulazni otpor kod ulaza zadate vrednosti	10 kΩ
podesivi izlazni napon	0 V...310 V
Potrošnja struje pri 24 V	1.2 W
Maks. izlazna struja	5 mA
Nominalni radni napon DC	12 V...24 V
Napon eksternog ulaza zadate vrednosti	0 V...10 V
Dozvola	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...80 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. obrtni momenat pritezanja	52.5 Ncm
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	13.5 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	45 mm
Težina proizvoda	35 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Specifično kodirano za Festo
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	utaknuto
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak 2, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, broj polova/žila	4
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	4
Struktura kabla	4 x 0,25 mm ²
Prečnik kabla	4.5 mm
Dužina kabla	0.5 m
Završeci žica	Završetak žice
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora sa H-šinom
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	PA
Materijal kućišta	PA
Materijal plašta kabla	PVC