



Ploča za napajanje pritiskom vertikalna VMPA14-VSP-QS10

Broj dela: 8110625

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	14 mm
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	55 g
Pneumatski priključak 1	QS-10
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče za napajanje	PA-ojačan