

# Utični kolenasti priključak NPQE-LH-R14-Q8-P10

Broj dela: 8113038

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                           |
| Nominalna širina                               | 5 mm                                                               |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                | Premaz                                                             |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                        |
| Oblik                                          | L-oblik                                                            |
| Veličina posude                                | 10                                                                 |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                                  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-Zona III                                                 |
| Klasa za čiste sobe                            | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                          |
| Temperatura okruženja                          | -5 °C...60 °C                                                      |
| Težina proizvoda                               | 24.54 g                                                            |
| Vrsta pričvršćenja                             | Šuplji vijak sa spoljašnjim imbusom                                |
| Pneumatski priključak 1                        | Spoljašnji navoj R1/4                                              |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                     |
| Boja otpuštajućeg prstena                      | plavo                                                              |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                     |
| Materijal kućišta                              | Mesing, niklovani<br>PBT                                           |
| Materijal navojne zaptivke                     | PTFE                                                               |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | POM                                                                |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR                                                                |
| Materijal steznog segmenta creva               | nerđajući čelik                                                    |