

T- utični priključak NPQE-LT-R14-Q6-P10

Broj dela: 8113096

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	4 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Premaz
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	L-oblik, dodatni priključak, unutrašnji navoj uzdužni
Veličina posude	10
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Klasa za čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	34.73 g
Vrsta pričvršćenja	Spoljašnji imbus SW17
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Boja otpuštajućeg prstena	plavo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing, niklovani PBT
Materijal navojne zaptivke	PTFE
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal crevne zaptivke	NBR
Materijal steznog segmenta creva	nerđajući čelik