

# Sigurnosni isečak NPAP-QE-S-Q6-P10

Broj dela: 8113229

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina posude                                | 10                                                                           |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                                  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi           |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                                 |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-Zona III                                                           |
| Klasa za čiste sobe                            | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okruženja                          | -5 °C...60 °C                                                                |
| Težina proizvoda                               | 0.07 g                                                                       |
| Pneumatski priključak                          | za spoljašnji prečnik creva Ø 6 mm                                           |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                               |