

Sigurnosni isečak NPAP-QE-S-Q12-P10

Broj dela: 8113232

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	10
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.28 g
Pneumatski priključak	za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen