

# Sigurnosni isečak NPAP-QE-S-Q16-P10

Broj dela: 8113233

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	10
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.39 g
Pneumatski priključak	za crevo sa spoljašnjim Ø 16 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen