


# Kabl motora NEBM-SF1W31-EH-5-Q15N-LE14

Broj dela: 8113308

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Odgovara standardu                               | DIN 47100                                                         |
| Osnovna oznaka                                   | bez nosača natpisa                                                |
| Učestalost priključivanja                        | 30                                                                |
| Težina proizvoda                                 | 1480 g                                                            |
| Električni priključak 1, funkcija                | Strana uređaja u polju                                            |
| Električni priključak 1, konstrukcija            | ugaono                                                            |
| Električni priključak 1, vrsta priključka        | Priključak                                                        |
| Električni priključak 1, izlaz kablova           | pod uglom                                                         |
| Električni priključak 1, napomena o izlazu kabla | 90°                                                               |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja  | Slika priključka F1                                               |
| Električni priključak 1, broj polova/žica        | 31                                                                |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile     | 31                                                                |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja      | Zaustavni osigurač                                                |
| Električni priključak 2, funkcija                | Strana upravljanja                                                |
| Električni priključak 2, vrsta priključka        | Kabl sa utičnicom                                                 |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja  | otvoreni kraj                                                     |
| Električni priključak 2, broj polova/žila        | 14                                                                |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile     | 14                                                                |
| Opseg radnog pritiska DC                         | 0 V...50 V                                                        |
| Nominalni radni napon DC                         | 24 V                                                              |
| Opterećenje struje pri 40 °C                     | 0.5 A                                                             |
| Otpornost na udarni napon                        | 0.25 kV                                                           |
| Dužina kabla                                     | 5 m                                                               |
| Karakteristika voda                              | pogodno za energetske lance                                       |
| Uslovi provere voda                              | Uslovi provere na zahtev                                          |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova    | 49.5 mm                                                           |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova     | 74.25 mm                                                          |
| Prečnik kabla                                    | 9.9 mm                                                            |
| Tolerancija, prečnik kabla                       | 0,2 mm                                                            |
| Struktura kabla                                  | 1 x (6 x 0,35 mm <sup>2</sup> ) + 2 x (4 x 0,15 mm <sup>2</sup> ) |
| Nominalni poprečni presek voda                   | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.35 mm <sup>2</sup>                      |

| Karakteristika                                             | Vrednost                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Završeci žica                                              | Završetak žice               |
| Vrsta zaštite                                              | IP20                         |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju          |
| Temperatura okruženja                                      | -20 °C...75 °C               |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...70 °C                |
| Temperatura skladištenja                                   | -25 °C...55 °C               |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS      |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima      |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-Zona III           |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen               |
| Stepen zaprljanja                                          | 1                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 1 - mala izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla                                     | TPE-U(PUR)                   |
| Boja plašta kabla                                          | crno                         |
| Materijal kućišta                                          | PA                           |
| Boja kućišta                                               | crno                         |
| Materijal utičnih kontakata                                | Legura bakra, kalajisana     |