


Kabl motora NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31

Broj dela: 8113317

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	30
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 1, napomena o izlazu kabla	90°
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključka F1
Električni priključak 1, broj polova/žica	31
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	31
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 2, izlaz kablova	pod uglom
Električni priključak 2, napomena o kablovskom izvodu	90°
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Slika priključka F1
Električni priključak 2, broj polova/žila	31
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	31
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač
Opseg radnog pritiska DC	0 V...50 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	0.5 A
Otpornost na udarni napon	0.25 kV
Dužina kabla	0.2 m
Karakteristika voda	za dinamične primene
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	0 mm
Napomena o uglu skretanja, fiksno polaganje kabla	može se jednom izvijati
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	25 mm

Karakteristika	Vrednost
Struktura kabla	31 x 0,01 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.0105 mm ²
Vrsta zaštite	IP20
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-20 °C...75 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-25 °C...55 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	1
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PET
Boja plašta kabla	sivo
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra, kalajisana