

Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Broj dela: 8114078

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
potrebna potrošnja struje	16 mA
Klasa izolacionog materijala	H
Maks. ulazna snaga Pi	1,2 W
Maks. ulazni napon Ui	32 V
Maks ulazna struja Iu	0,2 A
Karakteristične vrednosti za kaleme	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
efikasni unutrašnji kapacitet Ci	zanemarljivo malo
efikasni unutrašnji induktivitet Iu	zanemarljivo malo
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (BR) Zona 21 (BR)
Institucija koja izdaje sertifikat	DNV 17.0043X
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex temperatura u okruženju	T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +65 °C T6, T80 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen