

Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Broj dela: 8114135

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
potrebna potrošnja struje	16 mA
Klasa izolacionog materijala	H
Maks. ulazna snaga Pi	1,2 W
Maks. ulazni napon Ui	32 V
Maks ulazna struja Iu	0,2 A
Karakteristične vrednosti za kaleme	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
efikasni unutrašnji kapacitet Ci	0 µF
efikasni unutrašnji induktivitet Iu	0 mH
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Institucija koja izdaje sertifikat	GYJ20.1094X
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex ia IIIC T95°C/T80°C Db
Ex temperatura u okruženju	T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +65 °C T6, T80 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen