



Priključni kabl NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Broj dela: 8115892

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Učestalost priključivanja	20
Težina proizvoda	0.5 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Slika priključaka Q7
Električni priključak 1, broj polova/žica	2
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	2
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	utaknuto
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, vrsta priključka	Dvostruki vod
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj polova/žila	2
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	2
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	0.3 A
Otpornost na udarni napon	1.2 kV
Zaštita od zamene polova	ne
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Zaštita	ne
Napomena o radu	Koristiti samo sa eksternom redukcijom snage
Dužina kabla	0.1 m
Karakteristika voda	Basic
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	11 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	16.5 mm
Prečnik kabla	1.1 mm
Struktura kabla	2 x 0,08 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.08 mm ² AWG28

Karakteristika	Vrednost
Završeci žica	pocinkovano
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal kućišta	PA-ojačan
Boja kućišta	crno
Materijal utičnih kontakata	Pozlaćena legura bakra
Materijal izolacionog omotača	PVC