

Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME

Broj dela: 8118180

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	230 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA 230 V DC: 3,5 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (BR) Zona 21 (BR)
Institucija koja izdaje sertifikat	INMETRO DNV 19.0135X
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex temperatura u okruženju	T5, T95 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen