

Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME

Broj dela: 8118260

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	110 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA 110 V DC: 12,0 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Institucija koja izdaje sertifikat	GYJ23.1169X
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex eb mb IIC T4 Gb
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex temperatura u okruženju	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen