

Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-K4-27-KS4ME

Broj dela: 8118321

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	60 V DC: 12,0 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (KR) Zona 21 (KR)
Institucija koja izdaje sertifikat	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex e mb IIC T4
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex temperatura u okruženju	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen