

Solenoid coil VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

Broj dela: 8118333

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	60 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Institucija koja izdaje sertifikat	GYJ23.1170X
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex eb mb IIC T6... T4 Gb
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db
Ex temperatura u okruženju	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen