

Čeljust hvataljke DHAS-GG-B18-16-A1

Broj dela: 8119108

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	za mikrotitarske ploče
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 100 %
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	24.4 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem M3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal čeljusti hvataljke	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal cilindrične čivije	Čelična opruga