

Spojnica
EAMD-42-48-19-16X25
Broj dela: 8121127

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	19 mm
Prihvatni prečnik 2	16 mm
Veličina konstrukcije	42
Nominalna dužina	48 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	45 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	17 Nm
Težina proizvoda	212 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen