

# Planarni portal YXCF-2-B

Broj dela: 8122267

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                     | Vrednost                                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Potrebna ravnoća ugradnih površina | 0.1 mm/m                                                          |
| Ugradni položaj                    | vodoravno                                                         |
| Dizajn                             | Površinski portalni sistem<br>sa električnim i pneumatski modulom |
| Trajanje uključivanja              | 100%                                                              |
| LABS usklađenost                   | VDMA24364-Zona III                                                |
| Temperatura skladištenja           | -20 °C...60 °C                                                    |
| Relativna vlažnost vazduha         | 0 - 90 %                                                          |
| Vrsta zaštite                      | IP40                                                              |
| Temperatura okruženja              | 5 °C...45 °C                                                      |
| Interval održavanja                | 2500 km                                                           |
| Napomena o materijalu              | RoHS-usaglašen                                                    |
| Materijal adapter ploče            | Aluminijum, eloksirani                                            |
| Materijal montažnog držača         | visokolegirani čelik, nerđajući                                   |
| Materijal energetskih lanaca       | PA-ojačan                                                         |