

Priključni blok VABS-C12-6-B-M3

Broj dela: 8122793

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	20 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Smer priključivanja dole
Maks. broj mesta za ventile	1
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	maksimalna veličina čestice 5 µm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	5 °C...50 °C
Težina proizvoda	13.5 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak: 2	M3
Pneumatski priključak 3	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada