


Ventil VOFC-L-M52-M-N14-FN

Broj dela: 8122931

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Vrsta zaštite	IP65
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen