


Ventil VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Broj dela: 8122932

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	601 l/min
Radni pritisak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Vrsta zaštite	IP65
Institucija koja izdaje sertifikat	TÜV 968/V 1251.00/24
Sigurnosna funkcija	Bezbedno odzračivanje
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 3 High Demand mode do SIL 3 Low Demand mode
Napomena o radnom pritisku	0–0,8 MPa kod spoljnog upravljačkog vazduha
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen