


# Paralelni komplet EAMM-U-86-D40-80PB-102

Broj dela: 8123501

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	86
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	175 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.25 Nm
Prenosivi obrtni moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	2500 g
Kod interfejsa aktuatora	D40
Kod interfejsa motora In	80PB 80R
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen