


Connecting cable NEBC-R3Z12G20-KH-5-N-SBS-RSG17-ET-S1

Broj dela: 8126916

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Težina proizvoda	680 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač i lajsna sa priključcima
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	RJ45 i lajsna sa priključcima sa 12 polova, 2 reda
Električni priključak 1, broj polova/žica	20
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	14
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 2, vrsta priključka	Hibridni priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, broj polova/žila	17
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	14
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	zavrtnuto
Opseg radnog pritiska DC	0 V...24 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	11.7 A
Otpornost na udarni napon	6 kV
Zaštita	ne
Dužina kabla	5 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	130 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	130 mm
Prečnik kabla	8 mm
Tolerancija, prečnik kabla	1 mm
Struktura kabla	4 x (1 x 0,128 mm ²) + 10 x 0,128 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.128 mm ²

Karakteristika	Vrednost
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	0 °C...40 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	crveno
Materijal izolacionog omotača	PP