

Držač za pričvršćenje CAFM-D4-W

Broj dela: 8127358

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	216 mm
Visina	97 mm
Dužina	345 mm
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	749 g
Vrsta pričvršćenja	zavrtnuto
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal montažnog držača	Čelik premazan prahom