

Držač VMPA14-FTI

Broj dela: 8129127

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	14
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	10
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.1 g
Vrsta pričvršćenja	stegnut
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	POM