

Set za kontrolu protoka VMPA2-FT-NW0.3-1.7

Broj dela: 8129130

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Vrsta pričvršćenja	stegnut
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	3.5 l/min...115 l/min
Radni pritisak	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Veličina konstrukcije	20
Nominalna širina	0.3 mm...1.7 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	2
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.7 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal držača	POM
Materijal šupljeg vijka	Aluminijumska legura za obrada