

**Servisna jedinica**  
**MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-A8-WPE-B**  
Broj dela: 8130911

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | 6                                                                  |
| Serijska                                                                 | MS                                                                 |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                  |
| Indikator pritiska                                                       | pripremljeno za G1/8                                               |
| Radni pritisak                                                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi            |
| Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)            | 3600 l/min                                                         |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 4750 l/min                                                         |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Nije kompatibilno sa esterskim uljem                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura skladištenja                                                 | -5 °C...50 °C                                                      |
| Temperatura medija                                                       | 5 °C...50 °C                                                       |
| Temperatura okruženja                                                    | 5 °C...50 °C                                                       |
| Težina proizvoda                                                         | 1250 g                                                             |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa montažnim držačem<br>sa priborom<br>po izboru: |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                     |