

Amortizer DYEF-G8-M6-Y1-F1A

Broj dela: 8131072

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M6
Hod	1.5 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploče sa obe strane bez metalnog fiksnog graničnika
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Varijante	Metali sa bakrom, cinkom ili niklom kao glavne komponente se ne upotrebljavaju. Izuzetak čini nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske ploče, vodovi, električni kontaktori i namotaji.
Maks. brzina udara	0.8 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	1.5 mm
Maks. obrtni momenat pritezanja	1 Nm
Maks. potrošnja energije po hodu	0.08 J
Težina proizvoda	11.7 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik