

Elektromagnetna zavojnica VACS-C-R3-1RL

Broj dela: 8135822

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz statusa signala	LED
Maks. uključna frekvencija	5 Hz
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacije lakirane žice	H
Nominalna struja privlačenja elektromagnetne zavojnice	108 mA do 80 ms
Nominalna struja pri smanjenju struje	15 mA posle 80 ms
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: niskonaponska faza 0,36 W, visokonaponska faza 2,6 W
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. dužina kabla	30 m
Električni priključak	M12x1, A-kodirano prema EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	sa nazubljenom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA Čelik
Materijal elektromagnetne zavojnice	Bakar Čelik Termoplast
Materijal kalema	Bakar