

Adapter ploča EHAM-MA-E19-25-V3

Broj dela: 8140776

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	20 25 26 32
Ugradni položaj	vertikalno
Dizajn	Montažni komplet
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Težina proizvoda	135 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i vijkom
Kod interfejsa Basis	E8-35
Kod interfejsa - struktura	E8-35
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adapter ploče	Aluminijum, eloksirani
Materijal vijaka	Čelik
Materijal centrirajućih elemenata	visokolegirani čelik