


Priključni blok VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Broj dela: 8141067

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni interno
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65 u montiranom stanju
Težina proizvoda	750 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Emajlirani aluminijum
Radni materijal zaptivki	NBR