


Reduktor EMGA-40-P-G20-EAS-40

Broj dela: 8141731

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Torzioni zazor	0.31 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	20:1
Maks. broj obrtaja pogona	18000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	20 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.018 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	32 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Zaštita od obrtanja	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	450 g
Interfejs reduktorskog pogona	40G 40P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen